



Sztyblety sznurowane, antracyt STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Rozmiar butów wg UE: 48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092781 48
GTIN	4044348293737
Klasa artykułu	09C

Opis

Wykonanie:

Sztyblety sznurowane STAVANGER Bau GORE II z membraną GORE-TEX® dzięki której materiał wierzchni ze skóry młotkowanej oddycha aktywnie, ale jest wodoodporny. Dobra odporność na kwasy i ługi Wysoka wytrzymałość na przecięcia i uszkodzenia mechaniczne. Szeroka powierzchnia nastąpienia. Mocno antypoślizgowe na gładkich, mokrych i oleistych powierzchniach. Odporność na temperatury do ok. 220°C

- **Zamknięty język**
- **Podeszwa bieżna Perbunan Alpine, antracyt.**
- **Wzmocniona ochrona czubków.**
- **Haki sznurowane.**
- **Podwyższona cholewka.**
- **Brzegi wyściełane.**
- **Podpodeszwa z prawdziwej skóry.**
- **Komfortowa wkładka ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

wskazówka:

Dostępne na magazynie w rozmiarach EU 39 – 46, dostępne na zamówienie w rozmiarach EU 36 – 51.

Wersja szara XB pod nr 092782.

klasa ochrony: S3

materiał czubka ochronnego: stal

odporność na wydeptywanie: stal

Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200°C °C

izolacja zimnochronna: do -20°C

norma: Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV

Opis techniczny

izolacja zimnochronna	do -20°C
materiał czubka ochronnego	stal
klasa ochrony	S3
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej)	Ponad 200°C °C
odporność na wydeptywanie	stal
norma	Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV