

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 14X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 14X17
GTIN	4045197438102
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 150 mm

Ø otworu przetyczek: 10,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
Ø otworu przetyczek	10,5 mm
długość całkowita	150 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing xdługość całkowita 10X200 mm	621600 10X200
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180