

**Nasadka 6-kątna bardzo długa, 3/4 cala, rozwartość klucza: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644700 32
GTIN	4018754008964
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124-L****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 44,5 mm

długość: 90 mm

Opis techniczny

długość	90 mm
rozwartość klucza	32 mm
Ø po stronie napędu	44,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

