

**HOLEX®****Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 6X7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 6X7
GTIN	4045197438027
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 110 mm

Ø otworu przetyczek: 6,3 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	110 mm
Ø otworu przetyczek	6,3 mm
rozwartość klucza 1	6 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

**Akcesoria**

Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki walcowe $\varnothing \times$ długość całkowita 6X160 mm	621600 6X160
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 8/1	620320 8/1
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 11/3	620320 11/3
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 6/1	620320 6/1