

**Nasadka 6-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647100 80
GTIN	4018754009992
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 108 mm

długość: 120 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	108 mm
długość	120 mm
rozwartość klucza	80 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

---

**Akcesoria**

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1 cal 14-elem.

646500