

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 8X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 8X10
GTIN	4045197438041
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 120 mm

Ø otworu przetyczek: 6,3 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	10 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
długość całkowita	120 mm
Ø otworu przetyczek	6,3 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing xdługość całkowita 6X160 mm	621600 6X160
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175