

**Klucz rurkowy nasadowy, rozwartość klucza: 10X11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 10X11
GTIN	4045197438058
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania ciepłego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	10 mm
Ø otworu przetyczek	6,3 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
długość całkowita	120 mm
norma	DIN 896 B
materiał	stal do ulepszania ciepłego, chromowana
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

**Akcesoria**

Przetyczki walcowe $\varnothing$ ×długość całkowita 6X160 mm	621600 6X160
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180