



Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 32 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 647000 32 |
| GTIN | 2050001019332 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 45 mm

długość: 67 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| Ø po stronie napędu | 45 mm |
| długość | 67 mm |
| rozwartość klucza | 32 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny |

