

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/4 cala, sześciokąt: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644800 19
GTIN	4018754009305
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute z wysokogatunkowej stali. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 34,7 mm

długość: 80 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	34,7 mm
długość	80 mm
sześciokąt	19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne