

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 12X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 12X13
GTIN	4045197438072
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 140 mm

Ø otworu przetyczek: 8,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
długość całkowita	140 mm
Ø otworu przetyczek	8,5 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Przetyczki walcowe $\varnothing \times$ długość całkowita 8X180 mm	621600 8X180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 6/1	620320 6/1
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 8/1	620320 8/1
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętek 11/3	620320 11/3