

**Klucz oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619300 24
GTIN	3148511166833
Klasa artykułu	63V

**Opis****Wykonanie:**

Mocny chwyt z dzielonym pierścieniem, nakładanym na 6-kąt zewnętrzny. Dzielony pierścień umożliwia pracę na zasadzie zapadki.

Wielkości od 8 do 11 z pierścieniem 6-kątnym.

Od wielkości 12 z podwójnym pierścieniem 6-kątnym.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do nakrętek z kołnierzem 6-kątnym w instalacjach rurowych.

długość całkowita: 235 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	235 mm
rozwartość klucza	24 mm