

**Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 41 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647000 41
GTIN	4018754009916
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 55,5 mm

długość: 70 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	41 mm
długość	70 mm
Ø po stronie napędu	55,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

