



## Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro, sześciokąt: 0,7 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627470 0,7
GTIN	4013288032072
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się **obrotową nasadką** (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana **strefa szybkiego wkręcania**, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz **strefa uchwytu** do przenoszenia większych momentów obrotowych.

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. **Profil Hex-Plus** zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

#### Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

długość grotu: 40 mm

długość całkowita: 137 mm

### Opis techniczny

długość grotu	40 mm
sześciokąt	0,7 mm
długość całkowita	137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

### Akcesoria

Zestawy wkrętaków trzpieniowych, 6-kątnych uchwyt  
Kraftform-Micro liczba wkrętaków 7

---

627475 7