



Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro, sześciokąt: 0,9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627470 0,9
GTIN	4013288032089
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się **obrotową nasadką** (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana **strefa szybkiego wkręcania**, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz **strefa uchwytu** do przenoszenia większych momentów obrotowych.

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. **Profil Hex-Plus** zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

długość grotu: 40 mm

długość całkowita: 137 mm

Opis techniczny

długość całkowita	137 mm
sześciokąt	0,9 mm
długość grotu	40 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Zestawy wkrętek trzpieniowych, 6-kątnych uchwyt
Kraftform-Micro liczba wkrętek 7

627475 7

Zestaw wkrętek dla elektroników, z uchwytem
Kraftform-Micro liczba wkrętek 25

667170 25