



Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym całkowicie izolowane, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627440 6 |
| GTIN | 4010995279301 |
| Klasa artykułu | 63K |

Opis

Wykonanie:

Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

Izolacja do 1000 V, wykonana wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 182 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| sześciokąt | 6 mm |
| długość grotu | 150 mm |
| długość całkowita | 182 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
| norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |

Akcesoria

Zestaw wkrętaków 6-kątnych, z uchwytem poprzecznym
całkowicie izolowane liczba wkrętaków 4

627445 4