

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 19X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 19X22
GTIN	4045197438157
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 170 mm

Ø otworu przetyczek: 12,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	22 mm
rozwartość klucza 1	19 mm
Ø otworu przetyczek	12,5 mm
długość całkowita	170 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki walcowe \varnothing ×długość całkowita 12X250 mm	621600 12X250
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 8/1	620320 8/1