

**Klucz rurkowy nasadowy, rozwartość klucza: 17X19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 17X19
GTIN	4045197438126
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania ciepłego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	19 mm
długość całkowita	160 mm
Ø otworu przetyczek	12,5 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
norma	DIN 896 B
materiał	stal do ulepszania ciepłego, chromowana
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing ×długość całkowita 12X250 mm	621600 12X250
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245