

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 18X19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 18X19
GTIN	4045197438133
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 160 mm

Ø otworu przetyczek: 12,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	18 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
długość całkowita	160 mm
Ø otworu przetyczek	12,5 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczki walcowe \varnothing xdługość całkowita 12X250 mm	621600 12X250
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Zestawy kluczy rurkowych dwustr. liczba wkrętaków 11/3	620320 11/3