

HOLEX®**Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 22X24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 22X24
GTIN	4045197438195
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszenia cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 190 mm

Ø otworu przetyczek: 14,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	24 mm
Ø otworu przetyczek	14,5 mm
rozwartość klucza 1	22 mm
długość całkowita	190 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszonej cieplnie
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki walcowe \varnothing ×długość całkowita 14X320 mm	621600 14X320