



Przetyczka, 1 cal kompletne



Dane zamówienia

Numer katalogowy	648300
GTIN	2050001016256
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120 z otworem.

Główka z czopem przesuwana w celu uzyskania odpowiedniego ramienia. Czop przesuwany bez przetyczki pod nr 648200, a zapasowy uchwyt pod nr 648700.

Norma:

DIN 3122-A 25

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Do ręcznych kluczy i końcówek nasadowych.

Opis techniczny

materiał uchwytu	chromowa stal stopowa
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
długość całkowita	700 mm
norma	DIN 3122-A 25
materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowana
z wypychaczem	nie
z QuickRelease	nie
przesuwna głowica ślizgowa	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczka dla 1 cala

648700

Czop przesuwny, 1 cal bez przetyczki

648200