



Złącza trzpieniowe z zatrzask. kołk., Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650000 3
GTIN	4045197214386
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

z ustalaczem kołkowym.

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 50 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 3/8 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 6,3

Opis techniczny

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	3/8 cal
długość całkowita	50 mm
czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 6,3
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)
norma	DIN 7428
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

