



Zestawy wkrętek trzpieniowych, 6-kątnych uchwyt Kraftform-Micro, liczba wkrętek: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627475 7
GTIN	4013288101686
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się **obrotową nasadką** (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana **strefa szybkiego wkręcania**, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz **strefa uchwytu** do przenoszenia większych momentów obrotowych.

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. **Profil Hex-Plus** zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

w dostawie::

Po 1 wkrętaku dla elektroników nr 627470: rozm. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3

Opis techniczny

liczba wkrętek	7
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne
obrotowa nasadka	tak

Rodzaj produktu

Wkrętki

Akcesoria

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 3 mm

627470 3

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 0,9 mm

627470 0,9

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 1,5 mm

627470 1,5

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 1,3 mm

627470 1,3

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 0,7 mm

627470 0,7

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 2 mm

627470 2

Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne,uchwyt Kraftform-Micro sześciokąt 2,5 mm

627470 2,5