



Złącza trzpieniowe z zatrzask. kołk., Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650000 5
GTIN	4045197214409
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

z ustalaczem kołkowym.

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 75 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 11,2 mm (7/16 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 11,2

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 11,2
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
długość całkowita	75 mm
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 11,2 mm (7/16 cala)
norma	DIN 7428
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

