

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie, z magnesem na sprężynie, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650052 7
GTIN	4045197214591
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do **AS-drive**.

Zalety:

Osadzony na sprężynie magnes przytrzymuje śrubę. Zapewnia to dodatkowo właściwe uchwycenie łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby i nakrętki.

Norma:**DIN 3129****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 11,3 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	11,3 mm
długość	50 mm
rozwartość klucza	7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

