

**Klucz hakowy z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 25/28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628400 25/28
GTIN	4020772054601
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.
klucz hakowy z noskiem wg DIN 1810 A.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.

wskazówka:

wielk. 135/145 260/270, grubość odbiega od wymiarów wg DIN.
długość całkowita: 136 mm

Opis techniczny

do nakrętek o Ø zewn.	25 - 28 mm
długość całkowita	136 mm
typ	1810A