

**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650130 17
GTIN	4991644318025
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Skutecznie zapobiega to zapieczeniu wkładek na śrubach.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	24,5 mm
rozwartość klucza	17 mm
długość	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Karta danych

nadają się do zastosowania maszynowego

tak

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/650130-17>