

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie, z magnesem na sprężynie,
rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650052 10
GTIN	4045197214614
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do **AS-drive**.

Zalety:

Osadzony na sprężynie magnes przytrzymuje śrubę. Zapewnia to dodatkowo właściwe uchwycenie łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby i nakrętki.

Norma:**DIN 3129****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 15 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

długość	50 mm
rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	15 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

