

**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650100 17
GTIN	4045197214690
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	25 mm
długość	30 mm
rozwartość klucza	17 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/650100-17>
