

HOLEX®
**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie, z magnesem na sprężynie,
rozwartość klucza: 13 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	650052 13
GTIN	4045197214621
Klasa artykułu	62D

Opis
Wykonanie:

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do **AS-drive**.

Zaleta:

Osadzony na sprężynie magnes przytrzymuje śrubę. Zapewnia to dodatkowo właściwe uchwycenie łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby i nakrętki.

Norma:
DIN 3129
Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 18,8 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

długość	50 mm
Ø po stronie napędu	18,8 mm
rozwartość klucza	13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

