

**Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 125×23×20, typ: D64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	597750 D64
GTIN	9003177313875
Klasa artykułu	53Y

Opis**Wykonanie:**

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym. drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. **Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach. Do ostrzenia **narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór.** Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.
metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi

Kształt: 12A2F

Kształt: 12A2F

szerokość okładziny W po stronie czołowej: 5 mm

grubość okładziny X: 4 mm

oznaczenie ziarnistości: D

Opis techniczny

ziarnistość	D64
-------------	-----

specyfikacja	D64C50B DIAGO W-Carbide
oznaczenie ziarnistości	D
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Materiały ściernie	diament
Kształt	12A2F
Ø tarcz D	125 mm
grubość tarczy T	23 mm
Atrybut nazwy produktu	125×23×20
Ø otworu H	20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej	5 mm
grubość okładziny X	4 mm