



## Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sferyczne, z uchwytem „multicraft”, sześciokąt: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627620 5
GTIN	7610733087846
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.  
uchwyt „**multicraft**” z tworzywa sztucznego o dużej udarności (bez kadmu), nieślizgający się nawet w dłoniach śliskich od oleju. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne, powierzchnia chromowana.  
długość grotu: 140 mm  
długość całkowita: 240 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	240 mm
długość grotu	140 mm
sześciokąt	5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne