



Obciągacze diamentowe z gniazdem MK0, masa diamentu: 0,7 karat



Dane zamówienia

Numer katalogowy	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągacze **jednorazowe** po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe).

z powierzchnią pod klucz dla ułatwienia demontażu. obciągacz diamentowy **jednoostrzowy**, jednorazowy.

Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom. do prostych, **nieco wypukłych i wklęsłych** kształtów ściernic do szlifowania wałków, płaszczyzn, **otworów i szlifowania bezkłowego**. Koniecznie zwracać uwagę na odpowiednie położenie (pochylenie o 3° do 15° względem osi ściernicy, dla obu kierunków osi). W celu równomiernego zużycia regularnie obracać obciągacz o 90°.

oznaczenie ziarnistości: D

typ obciągacza: jednofrakcyjny

Ø główki D₂: 9,3 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

do ściernic o wymiarach: Ø250×50–Ø400×35 mm

Opis techniczny

typ obciągacza	jednofrakcyjny
Długość całkowita L	31,5 mm

masa diamentu	0,7 ct
do ściernic o wymiarach	Ø250×50–Ø400×35 mm
Ø główki D ₂	9,3 mm
oznaczenie ziarnistości	D