

**Klucze hakowe przegubowe z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 60-90 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628000 60-90
GTIN	4020772051754
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
stal specjalna; szlifowana, hartowana i niklowana.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.
do nakrętek o Ø zewn.: 60 - 90 mm
długość całkowita: 280 mm

Opis techniczny

długość całkowita	280 mm
do nakrętek o Ø zewn.	60 - 90 mm
typ	775D