



Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sferyczne, z uchwytem „multicraft”, sześciokąt: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627620 8
GTIN	7610733087860
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
uchwyt „**multicraft**” z tworzywa sztucznego o dużej udarności (bez kadmu), nieślizgający się nawet w dłoniach śliskich od oleju. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne, powierzchnia chromowana.
długość grotu: 180 mm
długość całkowita: 300 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
długość grotu	180 mm
sześciokąt	8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne