

HOLEX®**Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	621500 12
GTIN	4045197480262
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza: 191 mm

szerokość szczęk: 25,2 mm

Ø główki: 17,8 mm

wysokość szczęk: 7 mm

Opis techniczny

długość klucza	191 mm
szerokość szczęk	25,2 mm
wysokość szczęk	7 mm
rozwartość klucza	12 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Ø główki	17,8 mm
główka ruchoma	180 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

