

**Klucze hakowe przegubowe z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 90-155 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628000 90-155
GTIN	4020772051761
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
stal specjalna; szlifowana, hartowana i niklowana.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.
do nakrętek o Ø zewn.: 90 - 155 mm
długość całkowita: 335 mm

Opis techniczny

do nakrętek o Ø zewn.	90 - 155 mm
długość całkowita	335 mm
typ	775D