

**Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 125×10×20, typ: D64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	597810 D64
GTIN	9003170867344
Klasa artykułu	53Y

**Opis****Wykonanie:**

**Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.** drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. **Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Zastosowanie:**

**Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach .** Do ostrzenia **narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór** . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.  
metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi

Kształt: 4A2

Kształt: 4A2

szerokość okładziny W po stronie czołowej: 5 mm

grubość okładziny X: 2 mm

oznaczenie ziarnistości: D

**Opis techniczny**

ziarnistość	D64
-------------	-----

specyfikacja	D64C50B DIAGO W-Carbide
oznaczenie ziarnistości	D
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Materiały ściernie	diament
Kształt	4A2
Ø tarcz D	125 mm
grubość tarczy T	10 mm
Atrybut nazwy produktu	125×10×20
Ø otworu H	20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej	5 mm
grubość okładziny X	2 mm