



Obciągacze diamentowe walcowe, masa diamentu: 1,5 karat



Dane zamówienia

Numer katalogowy	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągacze **jednorazowe** po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe). obciągacz diamentowy **jednoostrzowy**, jednorazowy.

Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom. do prostych, **nieco wypukłych i wklęsłych** kształtów ściernic do szlifowania wałków, płaszczyzn, **otworów i szlifowania bezkłowego**. Koniecznie zwracać uwagę na odpowiednie położenie (pochylenie o 3° do 15° względem osi ściernicy, dla obu kierunków osi). W celu równomiernego zużycia regularnie obracać obciągacz o 90°.

oznaczenie ziarnistości: D

typ obciągacza: jednofrakcyjny

Ø główki D₁: 10 mm

Długość całkowita L: 70 mm

do ściernic o wymiarach: Ø400×100 – Ø800×50 mm

Opis techniczny

Długość całkowita L	70 mm
masa diamentu	1,5 ct
typ obciągacza	jednofrakcyjny
do ściernic o wymiarach	Ø400×100 – Ø800×50 mm

Ø główki D ₁	10 mm
oznaczenie ziarnistości	D