

Obciągacz tetraborowy do ściernic (bez uchwytu)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	599450
GTIN	2050001034359
Klasa artykułu	53D

Opis

Wykonanie:

Obciągacz z czystego **spieku węgla bora (bez spoiwa)**. Najtwardszy materiał po diamencie.

Zastosowanie:

Do ekonomicznego obciągania, ostrzenia i profilowania **ściernic**. **Obciągać tylko za pomocą krawędzi, nigdy całą powierzchnią!**

Opis techniczny

pasują do ściernic tarczowych o stopniu twardości do	M (średni)
pasują do ściernic tarczowych do Ø	300 mm
szerokość	12 mm
długość	75 mm
wysokość	6 mm
Rodzaj produktu	Obciągacz

Akcesoria

Oprawka z drewnianym uchwytem do obciągaczy tetraborowych	599460
-----------------------------------------------------------	--------