

**Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	787040 10
GTIN	9002740008170
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

płytką z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieударowych!

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 80 mm

długość całkowita: 120 mm

Opis techniczny

długość całkowita	120 mm
Ø wiertła	10 mm
długość linii śrubowej	80 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy

