



## Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długie, Ø wiertła: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	787045 12
GTIN	9002741045969
Klasa artykułu	76G

### Opis

#### Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowaną ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

#### wskazówka:

**Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!**

Materiał ostrza

&nbsp;; HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 300 mm

długość całkowita: 400 mm

### Opis techniczny

długość linii śrubowej	300 mm
długość całkowita	400 mm
Ø wiertła	12 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza &nbsp;;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru

chwyt

chwyt walcowy