

**Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723150 180
GTIN	4003773022008
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,7 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,7 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,8 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczytce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie