

**HOLEX®****Wkrętaki z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660800 10
GTIN	4045197373076
Klasa artykułu	62F

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysk.

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 175 mm

długość całkowita: 294 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

**Opis techniczny**

grubość ostrza a	1,6 mm
długość grotu	175 mm
długość całkowita	294 mm
szerokość ostrza b	10 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie