



Szczypce montażowe do pierścieni osadczych, typ: G1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719950 G1
GTIN	4003773231066
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Szczęki proste, odsadzone, tzn. dopasowane do otworów w pierścieniach osadczych. Sprężyna rozwierająca G0 ze śrubą regulacyjną.

Zastosowanie:

Do pierścieni osadczych (do wałków bez rowków).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścienie do wałków bez rowków

długość całkowita: 140 mm

Ø końcówek: 1,3 mm

do wałków o Ø: 4 – 7 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
Ø końcówek	1,3 mm
do wałków o Ø	4 – 7 mm
norma	DIN ISO 5743
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścienie do wałków bez rowków

kształt szczęk	prostych
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Elektrostał chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	Szczypce czernione, główka polerowana.
przegub ze sprężyną rozwierną	tak (wielk. G0 ze śrubą ustalającą)
Końcówki wymienne	nie