



Wkrętaki z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, szerokość ostrza b: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660040 10
GTIN	7610733249718
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, solidne wkrętaki ze stożkowym lub płaskorównoległym grotem (ostrzem).

Uchwyt z przyjemną, przyczepną **powłoką Santoprene®** i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarowości. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni chwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej, bardzo twardej i szczególnie ciągliwej stali chromowo-wanadowej.

Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówki czernione, z płasko i równolegle odsadzonym ostrzem.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

- **równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub**
- **gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni**
- **dzięki baryłkowemu, ergonom. kształtowi, z przyczepną i przyjemną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe**
- **ochrona przed staczaniem**
- **oznakowanie wielkości i symbol ostrza.**

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 6

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 180 mm

długość całkowita: 300 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	1,6 mm
długość całkowita	300 mm
oznaczenie grotu	6
długość grotu	180 mm
szerokość ostrza b	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski