

**Wkrętaki z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 3,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi

elementami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; **ostrza z powłoką diamentową**. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

Objaśnienie:

Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.

Szybka i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.

Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.

Ochrona przed staczaniem.

oznakowanie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwytu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

grubość ostrza a: 0,6 mm

długość grotu: 75 mm

długość całkowita: 156 mm

Opis techniczny

długość grotu	75 mm
grubość ostrza a	0,6 mm
szerokość ostrza b	3,5 mm
długość całkowita	156 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski