



## Wkrętaki z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	660100 4
GTIN	4013288102126
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

#### Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi

**elementami miękkimi**, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; **ostrza z powłoką diamentową**. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

#### Objaśnienie:

Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.

Szybka i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.

Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.

Ochrona przed staczaniem.

oznakowanie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwytu.

#### Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

grubość ostrza a: 0,8 mm

długość grotu: 90 mm

długość całkowita: 188 mm

### Opis techniczny

grubość ostrza a	0,8 mm
szerokość ostrza b	4 mm
długość całkowita	188 mm
długość grotu	90 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski