

**Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform, szerokość ostrza b: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660300 7
GTIN	4013288018038
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt Kraftform® z antyudarowego tworzywa sztucznego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi** oraz **końcem do uderzania** (wielk. 12 +14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania i z grotem nieprzechodzącym przez cały uchwyt).

Ostrze 6-kątne ze stali specjalnej odpornej na uderzenia **przechodzące aż do końca uchwytu**.

Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo

grubość ostrza a: 1,2 mm

długość grotu: 125 mm

długość całkowita: 230 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 10 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	1,2 mm
długość całkowita	230 mm
długość grotu	125 mm
szerokość ostrza b	7 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

