

**HOLEX®****Wkrętaki z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 4,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660800 4,5
GTIN	4045197373038
Klasa artykułu	62F

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysek.

grubość ostrza a: 0,8 mm

długość grotu: 90 mm

długość całkowita: 192 mm

**Opis techniczny**

grubość ostrza a	0,8 mm
szerokość ostrza b	4,5 mm
długość całkowita	192 mm
długość grotu	90 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie