



Wkrętaki z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660100 7
GTIN	4013288102140
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi

elementami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; **ostrza z powłoką diamentową**. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

Objaśnienie:

Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.

Szybka i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.

Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.

Ochrona przed staczaniem.

oznakowanie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwytu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

grubość ostrza a: 1,2 mm

długość grotu: 125 mm

długość całkowita: 230 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 10 mm

Opis techniczny

długość grotu	125 mm
szerokość ostrza b	7 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	10 mm
grubość ostrza a	1,2 mm

długość całkowita	230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski